



product code: **2800717**

Najważniejsze cechy:

- oryginalny zawór pilotowy **BEKO Technologies**
- przeznaczony do modeli **BEKOMAT 3 CO, 3 E25, 3 E63 oraz 6 E25**
- zasilanie 230 VAC
- odpowiada za sterowanie procesem odprowadzania kondensatu
- zapewnia precyzyjne działanie układu sterowania
- wykonany zgodnie ze specyfikacją producenta

Warianty produktu

Index	Price
Zawór pilotowy 230 VAC do BEKOMAT 3 CO / 3 E25 / 3 E63 / 6 E25 2800717	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Zawór pilotowy 230 VAC do **BEKOMAT 3 CO, BEKOMAT 3 E25, BEKOMAT 3 E63 oraz BEKOMAT 6 E25** jest oryginalną częścią zamienną przeznaczoną do automatycznych spustów kondensatu stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza. Element odpowiada za sterowanie procesem otwierania i zamykania układu odprowadzania kondensatu, zapewniając precyzyjne oraz automatyczne działanie urządzenia.

Zawór pilotowy stanowi istotny komponent układu sterowania, który odpowiada za uruchamianie mechanizmu odprowadzania kropli w odpowiednim momencie pracy urządzenia. Jego prawidłowe działanie ma bezpośredni wpływ na niezawodność całego systemu oraz efektywność procesu usuwania kondensatu bez strat sprężonego powietrza. W przypadku zużycia lub uszkodzenia elementu może dojść do zakłóceń pracy urządzenia, nieprawidłowego działania systemu lub awarii. Wymiana zaworu pilotowego pozwala szybko przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia.

Stosowanie **oryginalnych części zamiennych BEKO Technologies** gwarantuje pełną kompatybilność z dedykowanymi modelami, wysoką jakość wykonania, trwałość komponentu oraz bezpieczeństwo eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.

Zastosowanie:

- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3 CO**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3 E25**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3 E63**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 6 E25**
- serwis i naprawa układów sterowania
- instalacje sprężonego powietrza
- przemysłowe systemy odprowadzania kondensatu

Korzyści:

- precyzyjne sterowanie procesem odprowadzania kondensatu
- niezawodna praca układu sterowania
- ograniczenie ryzyka awarii oraz przestoju

- zachowanie prawidłowej pracy urządzenia
 - szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu
 - pewność stosowania oryginalnej części zamiennej
-